



indicazione
regolazione
temperatura
Temperature
set icon

PREMERE per 3 sec o e il display lampeggia una volta
 HOLD 3 sec or and the display will flash one time

PREMERE o PER DIMINUIRE O AUMENTARE la regolazione della temperatura

PRESS or to DECREASE OR INCREASE the temperature setting

Caratteristiche Specifications

scala di regolazione 5 - 35°C
 temperature control

differenziale ± 0,5
 differential

scala di di misura 0 - 40 °C
 (termometro)
 Temperature measurement

Temperatura di funzionamento -10 - 50°C
 Operating temperature

Alimentazione 2 x AAA 1,5V alcaline
 power source

Portata contatti: 5(3) A 250V c.a.
 switching relay:

Rispondenza alle norme
 according to CEI EN 60947-5-1